

品番：EA944VB-2

品名：300x0.09mm/10m フッ素含浸ガラスクロス



販売価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
カタログ価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1451ページ		



無アルカリガラスクロスにPTFEを含浸し、焼成

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.970-2UL
幅	300mm	長さ	10m
総厚さ	0.09mm	材質	PTFE含浸ガラスクロス
用途	製袋ヒートシート用の耐熱離型シート、冷凍食品の搬送ベルト、解凍用ベルト、ベーキング用ベルト等のベルト用、LBP用定着ベルトの摺動用途、ACFの圧着離型シート	引張強度	タテ:133N/10mm ヨコ:106N/10mm
使用温度範囲	-100~260℃		

安定した分子構造をもつ4フッ化エチレン樹脂のコンポジット品のため、ほとんどの工業薬品や溶剤に侵されません。

-100~260℃の広い範囲で連続使用が可能。また、クロス基材の高温、超低温での良好な寸法安定性とあわせて、他の熱可塑性樹脂に比べて優れた熱的特性を持っています。

誘電率・誘電正接ともに低く、かつ広範囲の周波数で安定しています。

耐候性・耐湿性・耐汚染性に優れています。

固体物質中、最も低い静摩擦係数を持ち、特に荷重が大きくなるほど静摩擦係数が小さくなるというユニークな自己潤滑性を発揮します。

非粘着性と離型性に優れ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。

代替品

	<p>品番 EA944VB-2A コメント 変更点:厚み、引張強度など</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.