

品番：EA944VC-10A

品名：100x0.13mm/40m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ



販売価格	61,000円(税抜)／ 67,100円(税込)		
カタログ価格	61,000円(税抜)／67,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2025/12/16 15:54現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1502ページ		



仕様

幅(mm)	100	長さ(m)	40
厚さ(mm)	基材:0.13 粘着層:0.14 総厚み:0.27	材質	基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
用途	ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング	粘着力	5N/10mm
引張強度	50mm/min	色	乳白

屋内用
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング
自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。
【様々な用途に】 ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面 各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング 各種粉体のシュート、ホッパーライニング 各種離型ライナー ワッシャーライニング シーリングプレートの接着 腐食性化学薬品に接触するガasket サクションボックスライニング 家電機器や自動機械の摺動面滑り材

繊維機械摺動面ライニング
製材機械摺動面ライニング
娯楽機械各種摺動面ライニング
スキー用具
複写機摺動面ライニング
製本機摺動面ライニング

【取扱注意事項】

- (1)被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を充分取り除いてから貼り付けて下さい。
- (2)被着体の材質(例:一部の塗装面やプラスチック面等)によっては接着強度の低い場合がありますのでご注意下さい。
- (3)貼り付ける部分をよくおさえ、十分に圧着して下さい。また、貼付直後より24～48時間後の方が接着強度が高くなりますので、出来るだけ使用開始の1～2日前に貼付して下さい。
- (4)一度貼付した後の再貼付は、接着強度が低下しますのでご注意下さい。

剥離紙付きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.