

品番：EA944VJ-138

品名：38x0.13mm/10m フッ素樹脂粘着テープ



販売価格	7,700円(税抜)／8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜)／8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/01 01:50現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1501ページ		



仕様

幅(mm)	38	長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.13	材質	基材:フッ素樹脂・ガラスクロス 粘着剤:シリコン系
用途	ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、高温電気絶縁被膜、ケーブル結束時の仮止めに	粘着力	3.6N/10mm
引張強度	152N/10mm	使用温度範囲	−60〜200℃

ヒーター部分にも粘着剤(緑色)が直接触れないため、ヒーターが汚れ難く、ヒーターとテープ自体の長寿命化が図れます。

接着面の中央部は粘着剤が未塗布なので、高温による糊溶けが起こりません。

接着面積が少ないため、仮止めで貼っても簡単に剥がせます。

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

電気絶縁性・寸法安定性に優れています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

