


品番：EA945A-12A

品名：M12x120mm セットアンカー(50本)



販売価格	10,800円(税抜)／ 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/23 05:05現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ			



仕様

耐振性が高く強力な雄ねじアンカー			
材質	ボルト:SWCH(冷間圧造用炭素鋼線)、スリーブ:STKM(機械構造用炭素鋼鋼管)	表面処理	電気亜鉛メッキ 2級(有色クロメート)
ねじサイズ	M12×1.75	下穴径	18.0mm
基準穴深さ	55mm	取付け物最大厚さ	45mm
引張荷重参考値	29.4kN	重量(1本あたり)	約176g
入数は50本入りです。			

代替品

	品番	EA945BA-124
	コメント	M12x120mm 4本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.