

品番 : EA945AS-22

品名 : M 5x15mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 420円(税抜) / 462円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 420円(税抜) / 462円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/29 00:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|                                  |  |          |         |
|----------------------------------|--|----------|---------|
| 用途                               | OA機器分野・自動車分野・ICウエハ<br>キャリア・LCD製造用治具などに | サイズ      | M5×15mm |
| ピッチ                              | 0.8                                    | 頭形状      | (+)ナベ頭  |
| 材質                               | PEEK                                   | 連続使用温度   | 260℃    |
| 難燃性                              | UL94 V-0                               | ねじり破断トルク | 0.96N・m |
| 引張破断荷重                           | 1234N                                  | 入数       | 1本      |
| 並目ねじ                             |  |          |         |
| 全ねじ                              |  |          |         |
| 半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック |  |          |         |
| 耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。      |  |          |         |
| RoHS2対応                          |  |          |         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.