

品番：EA945AS-408

品名：M4x15mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 395円(税抜) / 435円(税込) | | |
| カタログ価格 | 395円(税抜) / 435円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/29 00:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|----------|-------------|
| 用途 | OA機器分野・自動車分野・ICウエハ キャリア・LCD製造用治具などに | サイズ | M4×15mm |
| ピッチ | 0.7 | 入数 | 1本 |
| 材質 | PEEK | 連続使用温度 | 260°C/500°F |
| 燃焼性 | UL94 V-0 | ねじり破断トルク | 0.47N・m |
| 引張破断荷重 | 738N | | |

半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。

エンブラの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。

耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。

全ねじ

並目ねじ

RoHS2対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

