


品番 : EA945BE-101

品名 : M10x 75mm 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)



販売価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
カタログ価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/22 14:23現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	1241ページ		



仕様

メーカー	泰生工業	型番	AHB-1275-C
商品名	ヒジカタボルト	ねじサイズ	M10
胴体外径	12mm	ワッシャ径	25mm
六角対面幅	10mm	全長	75mm
取付物厚さ	1~10mm	下穴径	13.0mm
締付トルク	38N・m	締付六角ボルトサイズ	8mm
比例最大荷重	16.5KN(1680kgf)	引張最大荷重	21.8KN(2219kgf)
材質	スチール(三価クロメート処理)	ボルト強度区分	8.8相当
重量	86g	入数	2個

コンクリート用

六角穴付キャップボルトタイプ

ボルトを回すだけの簡単施工

施工がトルクで管理可能

ドームワッシャーの潰れで施工確認ができます

撤去はボルトを緩めるだけの簡単・確実な撤去

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.