


品番 : EA945BE-101

品名 : M10x 75mm 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,160円(税抜) / 1,276円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,160円(税抜) / 1,276円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/28 21:45現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1241ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------|------------|-----------------|
| メーカー | 泰生工業 | 型番 | AHB-1275-C |
| 商品名 | ヒジカタボルト | ねじサイズ | M10 |
| 胴体外径 | 12mm | ワッシャ径 | 25mm |
| 六角対面幅 | 10mm | 全長 | 75mm |
| 取付物厚さ | 1~10mm | 下穴径 | 13.0mm |
| 締付トルク | 38N・m | 締付六角ボルトサイズ | 8mm |
| 比例最大荷重 | 16.5KN(1680kgf) | 引張最大荷重 | 21.8KN(2219kgf) |
| 材質 | スチール(三価クロメート処理) | ボルト強度区分 | 8.8相当 |
| 重量 | 86g | 入数 | 2個 |

コンクリート用

六角穴付キャップボルトタイプ

ボルトを回すだけの簡単施工

施工がトルクで管理可能

ドームワッシャの潰れで施工確認ができます

撤去はボルトを緩めるだけの簡単・確実な撤去

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.