


品番：EA945BE-82

品名：M8x 85mm 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)



販売価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/22 15:22現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	1241ページ		



#### 仕様

メーカー	泰生工業	型番	AHB-1085-C
商品名	ヒジカタボルト	ねじサイズ	M8
胴体外径	10mm	ワッシャ径	22mm
六角対面幅	8mm	全長	85mm
取付物厚さ	1~30mm	下穴径	10.5mm
締付トルク	25N・m	締付六角ボルトサイズ	6mm
比例最大荷重	8.4KN(857kgf)	引張最大荷重	11.4KN(1158kgf)
材質	スチール(三価クロメート処理)	ボルト強度区分	8.8相当
重量	58g	入数	2個

コンクリート用

六角穴付キャップボルトタイプ

ボルトを回すだけの簡単施工

施工がトルクで管理可能

ドームワッシャの潰れで施工確認ができます

撤去はボルトを緩めるだけの簡単・確実な撤去

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.