

品番：EA945BJ-10

品名：M10x 40mm 雌ねじアンカー(10本)



販売価格	390円(税抜) / 429円(税込)		
カタログ価格	390円(税抜) / 429円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2026/05/20 12:50現在)		
商品入数	10	販売単位	pk
カタログページ	1240ページ		



仕様

メーカー	サンライズ工業	型番	TN1040
用途	電気工事、空調工事、配管工事など	ねじサイズ	M10
胴体外径	12.0mm	全長	40mm
ねじ長さ	16.0mm	下穴径	12.5mm
穿孔深さ	40mm	埋込深さ	40mm
最大荷重	16.96kN(試験値)	許容荷重	2.78kN(長期)
締付けトルクの目安	27N・m	入数	10本

雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。

取付物を取り除いた後の施工面は突起物などが無いので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。

取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます

電気亜鉛メッキ

内部コーン打ち込み式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

