

品番 : EA945BJ-16

品名 : M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本)



販売価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
カタログ価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2025/12/14 21:12現在)		
商品入数	4	販売単位	pk
カタログページ	1290ページ		



#### 仕様

メーカー	サンライズ工業	型番	TN1660
用途	電気工事、空調工事、配管工事など	ねじサイズ	M16
胴体外径	20.0mm	全長	60mm
ねじ長さ	30.0mm	下穴径	21.0mm
穿孔深さ	60mm	埋込深さ	60mm
最大荷重	引抜:25.88kN(試験値)	許容荷重	引抜:5.95kN(長期)
締付けトルクの目安	100N·m	入数	4本

内部コーン打ち込み式

雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。

取付物を取り除いた後の施工面は突起物などがないので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。

取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます

電気亜鉛メッキ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

