

品番：EA945BT-10

品名：M10x 40mm 雌ねじアンカー (50本)



販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/20 13:14現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ	1240ページ		



仕様

メーカー	サンライズ工業	型番	TN1040
用途	電気工事、空調工事、配管工事など	ねじサイズ	M10
胴体外径	12mm	全長	40mm
ねじ長さ	17.5mm	下穴径	12.5mm
穿孔深さ	40mm	埋込深さ	40mm
最大荷重	引抜: 16.96kN(試験値)	許容荷重	引抜: 1.85kN(長期)
締付トルクの目安	27N・m	入数	50本

内部コーン打ち込み式

雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。

取付物を取り除いた後の施工面は突起物などが無いので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。

取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます

電気亜鉛メッキ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

