

品番：EA945BY-1


品名：φ10x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本)




販売価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
カタログ価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/08 07:00現在)		
商品入数	4	販売単位	pk
カタログページ	1240ページ2254ページ		



● 加工場所の切り出し可能
● 200mm以内の埋め込み可能
● 最大取付物厚さ30mm
● 最大取付物径φ10mm



● 鋼管インパクトドライバー仕様
● 全長: 75mm
● ねじ長さ: 70mm
● 外径: φ10mm
● 穿孔径: φ8mm
● 最大取付物厚さ: 30mm



仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	HEA-875
商品名	ハードエッジアンカー	用途	仮設構造物取付け、室外機取付けなど コンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー
外径	10mm	首下長さ	75mm
ねじ部長さ	70mm	最大取付物厚さ	30mm
穿孔径	8.0mm	穿孔深さ	85mm-取付物厚さ
アンカー埋めこみ長	45mm以上	二面幅	13mm
最大荷重	引張: 9.5kN せん断: 17.9kN	締付けトルク(目安)	30N・m
材質	スチール(ジオメット処理)	入数	4本

・ねじ固定式あと施工アンカー
コンクリートにねじを切り、確実に定着

施工後の取り外しが可能

取付け物の上から施工可能

インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.