


品番 : EA945BY-3

品名：Φ12×75mm ねじ固定式あと施工アンカ-（鉄/4本）




販売価格	1,630円(税抜)／1,793円(税込)		
カタログ価格	1,630円(税抜)／1,793円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/15 19:16現在)		
商品入数	4	販売単位	pk
カタログページ			



■推奨インパクトドライバ仕様	
電圧	12V,14.4V
最大トルク ^①	120 ~ 160 N・m
回転数	0 ~ 2,800min ⁻¹ (回転 / 分)
打撃数	0 ~ 3,200min ⁻¹ (打撃 / 分)
六角頭二面追	6.35mm

※代表的なインパクトドライバの最大トルクです。



仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	HEA-1075
商品名	ハードエッジアンカー	用途	仮設構造物取付け、室外機取付けなど コンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー
外径	12mm	首下長さ	75mm
ねじ部長さ	70mm	最大取付物厚さ	20mm
穿孔径	10.0mm	穿孔深さ	85mm—取付物厚さ
アンカー埋めこみ長	55mm以上	二面幅	17mm
最大荷重	引張:13.5kN せん断:26.1kN	締付けトルク(目安)	50N·m
材質	スチール(ジオメット処理)	入数	4本

・ねじ固定式あと施工アンカー

コンクリートにねじを切り、確実に定着

施工後の取り外しが可能

取付け物の上から施工可能

インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.