

品番：EA945BY-5


品名：φ14x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本)




販売価格	2,320円(税抜) / 2,552円(税込)		
カタログ価格	2,320円(税抜) / 2,552円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/07/08 08:34現在)		
商品入数	4	販売単位	pk
カタログページ	1240ページ2254ページ		



● 施工後の取り外しが可能  
 ● 2025年7月現在最新仕様、最新仕様  
 ● 平均寿命が長い  
 ● 小径のアンカーでも高強度を実現  
 ● 小径のアンカーでも高強度を実現



● 高強度インパクトドライバー仕様  
 ● 外径: 12.14mm  
 ● 最大長さ: 120 - 160mm  
 ● 標準長さ: 75mm  
 ● 標準径: φ14mm  
 ● 標準径: φ14mm



仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	HEA-1275
商品名	ハードエッジアンカー	用途	仮設構造物取付け、室外機取付けなど コンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー
外径	14mm	首下長さ	75mm
ねじ部長さ	70mm	最大取付物厚さ	10mm
穿孔径	12.0mm	穿孔深さ	85mm-取付物厚さ
アンカー埋めこみ長	65mm以上	二面幅	19mm
最大荷重	引張: 16.5kN せん断: 36.1kN	締付けトルク(目安)	65N・m
材質	スチール(ジオメット処理)	入数	4本

・ねじ固定式あと施工アンカー  
 コンクリートにねじを切り、確実に定着

施工後の取り外しが可能

取付け物の上から施工可能

インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.