


品番：EA945CA-6

品名：M6 プラスチックアンカー(50個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,980円(税抜) / 5,478円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,980円(税抜) / 5,478円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/10 00:39現在) | | |
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1240ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------|-------------|--------|---------------------------------|
| ねじサイズ | M6 | 外径 | 10.6mm |
| 全長 | 42.0mm | 下穴径 | 11.0mm |
| 引張荷重 | 795kgf(参考値) | 材質 | ボルト:軟鋼(電気亜鉛メッキ) プラグ:ポリカーボネイト |
| ねじ頭形状 | ナベ頭ねじ | 使用温度範囲 | -100~+138℃ |
| 入数 | 50本 | | |
| ブロック・コンクリート用 | | | |
| 錆や腐食に強く電食も防げます。 | | | |
| 締付ナットの脱落や共回りがありません。 | | | |
| 埋めこみ穴はアンカー全長より5mm以上深くあけてください | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.