


品番：EA945CA-8

品名：M8 プラスチックアンカー(30個)



販売価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
カタログ価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 00:38現在)		
商品入数	30	販売単位	箱
カタログページ	1240ページ		



仕様

ねじサイズ	M8	外径	13.5mm
全長	50.0mm	下穴径	14.0mm
引張荷重	1620kgf(参考値)	材質	ボルト:軟鋼(電気亜鉛メッキ) プラグ:ポリカーボネイト
ねじ頭形状	六角ボルト	使用温度範囲	-100~+138℃
入数	30本		
ブロック・コンクリート用			
錆や腐食に強く電食も防げます。			
締付ナットの脱落や共回りがありません。			
埋めこみ穴はアンカー全長より5mm以上深くあけてください			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.