品番: EA945NT-110

品名: M8·M10·W3/8 ターボアンカー(ALC用/40本)




販売価格	7,840円 (税抜)/8,624円(税込)				
カタログ価 格	7,840円(税抜)/8,624円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/10/25 16:34現在)				
商品入数	40	販売単位	箱		
カタログ ページ	1288ページ				









仕様

メーカー	日本パワーファスニング	型番	K10
商品名	ターボアンカー	用途	・分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定・空調、衛生設備の固定・ALC外壁改修下地材の固定・防鳥ネットの設置 など
下穴径	14mm	下穴深さ	80mm
適合ねじ・ボルト	木ねじ:9~10mm ボルト:M8~M10、W3/8 (ねじ込み量:50~70mm)	埋込深さ	70mm
全長	70mm	頭部径	23mm
本体径	22mm	材質	ナイロン
入数	40		

ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮

ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」

穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK

非貫通型

ターボブースター1本付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.