品番: EA945NT-8A

品名: M8·W5/16 ターボアンカー(ALC用/50本)



販売価格	<b>7,760円</b> (税抜)/8,536円(税込)				
カタログ価 格	7,760円(税抜)/8,536円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/10/26 03:28現在)				
商品入数	50	販売単位	箱		
カタログページ	1288ページ				



ターボアンカー専用ソケット・ターボブースター







## 仕様

メーカー	日本パワーファスニング	型番	K8
商品名	ターボアンカー	用途	<ul><li>・分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定</li><li>・空調、衛生設備の固定</li><li>・ALC外壁改修下地材の固定</li><li>・防鳥ネットの設置 など</li></ul>
下穴径	12mm	下穴深さ	70mm
適合ねじ・ボルト	木ねじ:7~8mm ボルト:M8、W5/16 (ねじ込み量:45~60mm)	埋込深さ	60mm
全長	60mm	頭部径	20mm
本体径	18.5mm	材質	ナイロン
入数	50		

ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮

ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」

穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK

ターボブースター1本同梱。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.