

品番 : EA947AE-12

品名 : $\phi 11 \times 19\text{mm}$ ボードアンカー(ナイロン製/22個)



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/18 20:14現在)		
商品入数	22	販売単位	pk
カタログページ	1289ページ		



仕様

用途	中空ボード、石膏ボード壁用	全長	19mm
頭部径	11mm	下穴径	11mm
適合ねじ径	2~3mm	適合ねじ長さ	取付物+12mm以上
強度目安	石膏ボードの厚み 12.5mm:約3.5kg、9.5mm:約3kg	材質	ガラス繊維入りナイロン
入数	22本		

下穴用ビス1本付き

ボードの面にピッタリとフックや取っ手などが取付できます。

強くねじ込んでもボードにギュッとぐるるので空回りが起きません。

※天井部・柱部分には取り付けできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.