

品番 : EA947AE-12B

品名 : $\phi 11 \times 19\text{mm}$ ボードアンカー(ナイロン製/110個)



販売価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/19 06:47現在)		
商品入数	110	販売単位	pk
カタログページ	1289ページ		



仕様

用途	中空ボード、石膏ボード壁用	材質	ガラス繊維入りナイロン
全長	19mm	頭部径	11mm
下穴径	11mm	適合ねじ径	2~3mm
適合ねじ長さ	取付物+12mm以上	強度目安	石膏ボードの厚み 12.5mm: 約3.5kg, 9.5mm: 約3kg
入数	110個		

下穴用ビス・両頭+ピット各1本付き

ボードの面にピッタリとフックや取っ手などが取付できます。

強くねじ込んでもボードにギュッとぐるるので空回りが起きません。

※天井部・柱部分には取り付けできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.