

品番：EA947AL-21

品名：10.75x 89mm ケミカルアンカー(打込式)



販売価格	410円(税抜)／ 451円(税込)		
カタログ価格	410円(税抜)／451円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/16 09:20現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

適合ねじ径	M10・W3/8・D10	サイズ(mm)	φ 10.75×89
容量(ml)	6	材質	エポキシアクリレート樹脂
スチレンフリー樹脂を使用し、施工時の嫌な臭いが少なく、人体や環境に優しい製品です。			
エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力と耐アルカリ性に優れます。			
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性に優れます。			
打撃抵抗が小さく、ハンマーの打撃により、簡単に施工できます。			
ボルト・異形棒鋼は寸切りのまま施工可能です。			
コ・L・U字型などの変形アンカーも施工できます。			
入数	1	基準穿孔条件	M10・W3/8:12×90mm D10:12.5×90mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.