

品番：EA947AL-22

品名：13.0x110mm ケミカルアンカー(打込式)



販売価格	500円(税抜)／ 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜)／550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/16 09:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

材質	エポキシアクリレート樹脂	適合ねじ径	M12・W1/2・D13
基準穿孔条件	M12・W1/2:15×110mm D13:16×110mm	サイズ(mm)	φ13.0×110
容量(ml)	11.2	入数	1
スチレンフリー樹脂を使用し、施工時の嫌な臭いが少なく、人体や環境に優しい製品です。			
エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力と耐アルカリ性に優れます。			
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性に優れます。			
打撃抵抗が小さく、ハンマーの打撃により、簡単に施工できます。			
ボルト・異形棒鋼は寸切りのまま施工可能です。			
コ・L・U字型などの変形アンカーも施工できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.