

品番 : EA947AL-33

品名 : 16.75x125mm ケミカルアンカー(打込式/20本



販売価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 23:53現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ			



#### 仕様

材質	エポキシアクリレート樹脂	適合ねじ径	M16・W5/8・D16
基準穿孔条件	M16・W5/8:19×140mm D16:20×140mm	サイズ(mm)	φ16.75×125
容量(ml)	20	入数	20
スチレンフリー樹脂を使用し、施工時の嫌な臭いが少なく、人体や環境に優しい製品です。			
エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力と耐アルカリ性に優れます。			
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性に優れます。			
打撃抵抗が小さく、ハンマーの打撃により、簡単に施工できます。			
ボルト・異形棒鋼は寸切りのまま施工可能です。			
コ・L・U字型などの変形アンカーも施工できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.