

品番：EA947AL-34

品名：20.5x155mm ケミカルアンカー(打込式/10本)



販売価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
カタログ価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/16 07:40現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ			



#### 仕様

材質	エポシアクリレート樹脂	適合ねじ径	M20・W3/4・D19
基準穿孔条件	M20:24×170mm W3/4:23×170mm D19:25×170mm	サイズ(mm)	φ20.5×155
容量(ml)	40.7	入数	10

スチレンフリー樹脂を使用し、施工時の嫌な臭いが少なく、人体や環境に優しい製品です。

エポシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力と耐アルカリ性に優れます。

ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性に優れます。

打撃抵抗が小さく、ハンマーの打撃により、簡単に施工できます。

ボルト・異形棒鋼は寸切りのまま施工可能です。

コ・L・U字型などの変形アンカーも施工できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.