品番: EA947AN-12

品名: M 8/12-53mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)



販売価格	555円(税抜)/ 611円(税込)				
カタログ価 格	555円(税抜)/611円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/19 19:14現在)				
商品入数	2	販売単位	pk		
カタログページ	1290ページ				











## 仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-875
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の 中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M8	全長	75mm
首下長さ	67mm	ねじ長さ	55mm
はさみ込み厚	12~53mm	座金付ナット高さ	8.5mm
プレート長さ(C)	30mm	座金付ナット二面幅	12mm
施工時必要中空幅	32mm	下穴径	9.0mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本

中空壁用

はさみ固定式

本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる

壁面・床面に施工可能