品番: EA947AN-21

品名: M12/15-40mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)



販売価格	950円(税抜)/1,045円(税込)				
カタログ価格	950円(税抜)/1,045円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/19 19:14現在)				
商品入数	2	販売単位	pk		
カタログページ	1290ページ				











## 仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-1270
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の 中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M12	全長	70mm
首下長さ	58mm	ねじ長さ	43mm
はさみ込み厚	15~40mm	座金付ナット高さ	12.3mm
プレート長さ(C)	37mm	座金付ナット二面幅	19mm
施工時必要中空幅	39mm	下穴径	13.5mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本

中空壁用

はさみ固定式

本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる

壁面・床面に施工可能