品番: EA947AN-5

品名: M 8/12-18mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)



販売価格	<b>485円</b> (税抜)/ 534円(税込)				
カタログ価格	485円(税抜)/534円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>13</b> (2025/11/19 19:12現在)				
商品入数	2	販売単位	pk		
カタログページ	1290ページ				











## 仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-840
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の 中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M8	全長	40mm
首下長さ	32mm	ねじ長さ	20mm
はさみ込み厚	12~18mm	座金付ナット高さ	8.5mm
プレート長さ(C)	30mm	座金付ナット二面幅	12mm
施工時必要中空幅	32mm	下穴径	9.0mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本

中空壁用

はさみ固定式

本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる

壁面・床面に施工可能