





品番：EA947FD-37

品名：[吊りボルト用]ケーブルハンガー-(ダブル/グレー/5個)



販売価格	765円(税抜) / 842円(税込)		
カタログ価格	765円(税抜) / 842円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 05:42現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1131ページ		



## 仕様

メーカー	未来工業	型番	SCH-T45HW
穴径	29×65mm	サイズ	45×24×197(H)mm
適合ボルト	W3/8"	許容静荷重	片側49N(5kgf)
重量	79g	カラー	グレー
材質	クランプ:SK5(三価クロメートメッキ) ハンガー:SWMGS(亜鉛メッキ鉄線) カバー:PP リベット:SWRM(光沢クロメートメッキ)	入数	5個

ダブルタイプ

薄形仕様なので狭い二重天井に最適

二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。

ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付きで解除も簡単!

ケーブルの外れ防止用フタ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

