品番: EA947FK-25

品名: 25mm パイプクランプ



| 販売価格 | 325円(税抜)/358円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 325円(税抜)/358円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/07/26 10:42現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | | | | | |



仕様

| メーカー | アカギ | 型番 | A10450-0101 |
|-------|------------------------------|------|-------------|
| 適合管外径 | 25mm | ねじ穴径 | 7mm |
| 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビ コーティング | 使用温度 | 80℃まで |
| 入数 | 1個 | | |

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。

軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。

代替品



品番 EA947FK-25B **コメント** 5個入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.