


品番：EA947HM-202

品名：54mmx2.0m ワゴンモール(テーブ付/グレー)



販売価格	2,610円(税抜)／2,871円(税込)		
カタログ価格	2,610円(税抜)／2,871円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/17 22:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1196ページ		



仕様

メーカー	未来工業	型番	OP5-2GT
商品名	ワゴンモール	幅×高さ	54×12mm
全長	2m	カラー	グレー
使用荷重	1960N (200kgf)	適合ケーブル	センター: φ7.5の通信線・ケーブル-2条、φ8-1条、 LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、 VCF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、 2.6×3C-1条)、 VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条) サイド(片側): φ4以下の通信線・ケーブル
テープ厚	0.75mm		

粘着テープが底面にあらかじめ貼り付けてあり、テープ貼り不要。
釘固定できない箇所に最適！
台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
複数のケーブルや、くせのついたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き
※接着面の水・油・ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。 テープ面にゴミ等がつかないようにし、シッカリ貼り付けてください。

凹凸面へのご使用はお避けください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.