品番: EA947HM-22

品名: 45mmx2.0m ワゴンモール(灰)



販売価格	<b>1,970円</b> (税抜)/ 2,167円(税込)				
カタログ価 格	1,970円(税抜)/2,167円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>19</b> (2025/11/17 19:28現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1196ページ				









## 仕様

メーカー	未来工業	型番	OP4-2G
商品名	ワゴンモール	幅×高さ	45×11mm
全長	2m	使用荷重	1960N(200kgf)
適合ケーブル	センター: φ6の通信線·ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-2条) VVF(2.0×2C-1条、2.0×3C-1条) VCTFK(2.0×2C-2条)、VCTF(1.25 ×2C-1条) サイド(片側): φ3以下の通信線·ケー ブル	カラー	グレー
材質	PVC		

床面への屋内配線の保護に最適

基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。

台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ

複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き

※台車等を通過させるときはゆっくり通過させてください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.