

品番 : EA947HM-28

品名 : 160mmx2.0m ワゴンモール(グレー)



販売価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 20:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1196ページ		



## 仕様

メーカー	未来工業	型番	OP16-2G
商品名	ワゴンモール	幅×高さ	160×25mm
全長	2m	使用荷重	1960N(200kgf)
適合ケーブル	センター: φ16の通信線・ケーブル-3条 LANケーブル(UTP0.5×4P-18条) VVF(2.6×2C-8条、2.6×3C-6条) サイド(片側): φ14以下の通信線・ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-5条) VVF(2.6×2C-3条、2.6×3C-2条)	カラー	グレー
材質	PVC		

床面への屋内配線の保護に最適

台車やワゴン車がスムーズに通過でき、躊躇なく心配もないフラットタイプ

基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。

複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き

※台車等を通過させるとときはゆっくり通過させてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.