

品番：EA947HM-48

品名：70x40mmx2m モールダクト(耐候性/黒)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,220円(税抜) / 4,642円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,220円(税抜) / 4,642円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/03/27 05:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1151ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|------------------|-----|---------|
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MDH-70K |
| 商品名 | モールダクト | 適用 | 70型 |
| サイズ | 70×40mm | 全長 | 2m |
| 木ねじ穴(φ4mm) | 240mm間隔(8カ所) | カラー | ブラック |
| 材質 | 難燃性ABS樹脂+特殊樹脂コート | | |

耐候性と耐熱性に優れた屋外用

ケーブル固定用結束バンド穴付き

屋内外のケーブル配線やリフォームでのケーブル配線保護カバーとして最適

基台にはねじ穴が設けてあり、ねぎ固定がラクにできます。

引き込み線の露出配管をスッキリカバーします。

ストッパー付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.