品番: EA947HN-23J

品名:  $\phi$  28mm フレキ管用曲がりコネクター



販売価格	310円(税抜)/341円(税込)				
カタログ価 格	310円(税抜)/341円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>11</b> (2025/11/25 20:08現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1190ページ				









## 仕様

メーカー	未来工業	型番	FNVK-28G
適合管	PF管28	適合ノックアウト径	φ34mm
電線管の呼び	28(31)	ねじ径	G 1"
サイズ	φ44×71.2mm	曲がりコネクタ	45°
色	ベージュ	材質	難燃ABS

ミラフレキSS・SD対応

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利

接続も解除も一発でOK

防水型パッキンセット(EA947HN-21K)を使用すれば、防水型にできます。 ※PF管はミラノフレキSS(EA947HN-21、23)をご使用ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.