

品番：EA947HN-29

品名：φ28mmx10m [配線用]フレキシ管



販売価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
カタログ価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/22 08:36現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1145ページ		



#### 仕様

メーカー	未来工業	型番	MFS-28 ※10mカット品
商品名	ミラフレキシSS	外径	φ36.5mm
内径	φ28mm	長さ	10m
管の構成	単層管	形状	波付管
カラー	ベージュ	材質	難燃性PE
重量	5.1kg		
PF管			
ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます。			
管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい。			
露出、隠ぺい、埋設両用			
接続、延長時は必ずEA947HN-23Eのカップリングをお使い下さい。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

