


品番：EA947HN-53

品名：φ16mm フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ハブ・ジョイント)



販売価格	340円(税抜) / 374円(税込)		
カタログ価格	340円(税抜) / 374円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/03 12:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1146ページ		



型番	外径	内径	長さ
ESD	21.0	20.4	25
ESR	25.1	24.5	25
ESL	32.1	31.5	25
ESM	41.1	40.5	25
ESN	47.8	47.2	25
ESO	52.1	51.5	25
ESP	75.1	74.5	25
ESQ	87.8	87.2	25
ESR	100.1	99.5	25
ESU	112.1	111.5	25

型番	外径	内径	長さ
ESD	21.0	20.4	25
ESR	25.1	24.5	25
ESL	32.1	31.5	25
ESM	41.1	40.5	25
ESN	47.8	47.2	25
ESO	52.1	51.5	25
ESP	75.1	74.5	25
ESQ	87.8	87.2	25
ESR	100.1	99.5	25
ESU	112.1	111.5	25

仕様

メーカー	未来工業	型番	MFSGN-16G
適合管	PF16⇔厚鋼16	サイズ	φ31.4×67.9mm
材質	難燃ABS+ZDC2		

PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。

厚鋼電線管はビスで固定して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.