

品番 : EA947HP-210

品名 : $\phi 28\text{mm} \times 10\text{m}$ [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)



販売価格	23,000円(税抜) / 25,300円(税込)		
カタログ価格	23,000円(税抜) / 25,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 01:21現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1190ページ		



仕様

メーカー	未来工業	型番	MF-22K-MHN ※10mカット品
商品名	ミラフレキMF	内径	$\phi 28\text{mm}$
外径	$\phi 36.5\text{mm}$	長さ	10m
管の構成	複層管	形状	波付管
カラー	黒	材質	難燃性PE

PF管

防ソ仕様

耐候性に優れた二層管

ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。

黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に最適

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.