

品番 : EA947SA-10

品名 : 15.8/21.1mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管



販売価格	6,840円(税抜) / 7,524円(税込)		
カタログ価格	6,840円(税抜) / 7,524円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 04:40現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1187ページ		



仕様

メーカー	日本シーム工業	型番	KLV-16
呼び	1/2	内径	15.8mm
外径	21.1mm	長さ	10m
曲げ半径(繰返し)	110mm	曲げ半径(固定)	35mm
使用温度範囲	-33~63°C	材質	スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯 製のチューブに耐油・耐候性に優れた ビニールをコーティング

耐油性・耐候性

MAS規格準拠品

RoHS対応品

適合コネクターは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.