品番: EA947SB-1

品名: 20.8/26.5mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管



販売価格	1,430円 (税抜)/1,573円(税込)				
カタログ価 格	1,430円(税抜)/1,573円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 13:32現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1187ページ				







適合コネクターは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。



仕様

メーカー	日本シーム工業	型番	KLV-22			
呼び	3/4	内径	20.8mm			
外径	26.5mm	長さ	1m			
曲げ半径(繰返し)	140mm	曲げ半径(固定)	40mm			
使用温度範囲	-33~63℃	材質	スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯 製のチューブに耐油・耐候性に優れた ビニールをコーティング			
耐油性·耐候性						
MAS規格準拠品						
RoHS対応品						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.