

品番 : EA947SB-10

品名 : 20.8/26.5mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,050円(税抜) / 8,855円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,050円(税抜) / 8,855円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/04/04 16:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1143ページ                      |      |   |



#### 仕様

|           |         |          |   |
|-----------|---------|----------|---|
| メーカー      | 日本シーム工業 | 型番       | KLV-22  |
| 呼び        | 3/4     | 内径       | 20.8mm  |
| 外径        | 26.5mm  | 長さ       | 10m   |
| 曲げ半径(繰返し) | 140mm   | 曲げ半径(固定) | 40mm  |
| 使用温度範囲    | -33~63℃ | 材質       | スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油・耐候性に優れたビニールをコーティング |

耐油性・耐候性

MAS規格準拠品

RoHS対応品

適合コネクタは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.