

品番：EA947SB-110

品名：20.8/26.5mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 40,700円(税抜) / 44,770円(税込) | | |
| カタログ価格 | 40,700円(税抜) / 44,770円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/07 16:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1143ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | KLSV-22 |
| 呼び | 3/4 | 内径 | 20.8mm |
| 外径 | 26.5mm | 長さ | 10m |
| 曲げ半径(固定) | 40mm | 使用温度範囲 | -30~65℃ |
| 材質 | スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。 | | |
| 耐油性、耐候性、耐腐食性、防水 | | | |
| RoHS対応品 | | | |
| 適合コネクタは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.