


品番：EA947SB-110

品名：20.8/26.5mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)



販売価格	40,700円(税抜) / 44,770円(税込)		
カタログ価格	40,700円(税抜) / 44,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/07 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1143ページ		



仕様

メーカー	日本シーム工業	型番	KLSV-22
呼び	3/4	内径	20.8mm
外径	26.5mm	長さ	10m
曲げ半径(固定)	40mm	使用温度範囲	-30~65℃
材質	スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。		
耐油性、耐候性、耐腐食性、防水			
RoHS対応品			
適合コネクタは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.