

品番：EA947SB-3

品名：20.8/26.5mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,580円(税抜) / 2,838円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,580円(税抜) / 2,838円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/07 13:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1143ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---------|----------|---|
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | KLV-22 |
| 呼び | 3/4 | 内径 | 20.8mm |
| 外径 | 26.5mm | 長さ | 3m |
| 曲げ半径(繰返し) | 140mm | 曲げ半径(固定) | 40mm |
| 使用温度範囲 | -33~63℃ | 材質 | スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油・耐候性に優れたビニールをコーティング |

耐油性・耐候性

MAS規格準拠品

RoHS対応品

適合コネクタは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.