

品番：EA947SB-5

品名：20.8/26.5mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管



販売価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
カタログ価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/07 13:21現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1143ページ		



仕様

メーカー	日本シーム工業	型番	KLV-22
呼び	3/4	内径	20.8mm
外径	26.5mm	長さ	5m
曲げ半径(繰返し)	140mm	曲げ半径(固定)	40mm
使用温度範囲	-33~63℃	材質	スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油・耐候性に優れたビニールをコーティング

耐油性・耐候性

MAS規格準拠品

RoHS対応品

適合コネクタは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.