

品番 : EA947SC-1

品名 : 26.4/33.2mmx1 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,760円(税抜) / 1,936円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,760円(税抜) / 1,936円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/05/13 06:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1187ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---------|----------|---|
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | KLV-28 |
| 呼び | 1 | 内径 | 26.4mm |
| 外径 | 33.2mm | 長さ | 1m |
| 曲げ半径(繰返し) | 180mm | 曲げ半径(固定) | 70mm |
| 使用温度範囲 | -33~63℃ | 材質 | スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油・耐候性に優れたビニールをコーティング |

耐油性・耐候性

MAS規格準拠品

RoHS対応品

適合コネクタは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.