

品番：EA948AB-1

品名：M6 雌ねじウイングノブ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 390円(税抜) / 429円(税込) | | |
| カタログ価格 | 390円(税抜) / 429円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/10 17:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1207ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-------------|-----------|--|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ESWN55 |
| ねじサイズ | M6X18 | ハンドル全高(H) | 28mm |
| 使用温度 | -30~130℃ | 材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 キャップ:ポリアミド、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材) |
| 質量 | 15g | | |

くぼみ付きでトルクが掛け易いウイング型ノブ。

人間工学に基づいて設計されたウイングの窪みが指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

キャップの取外しは、裏からボルトをねじ込んで押し出すと簡単に取り外せます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあるのでご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.