

品番：EA948AC-12

品名：M8 雌ねじノブ(貫通タイプ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 335円(税抜) / 369円(税込) | | |
| カタログ価格 | 335円(税抜) / 369円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/04/10 17:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1207ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------|-----------|---------------------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LK8TB |
| ねじサイズ | M8X14 | ハンドル全高(H) | 17mm |
| 使用温度 | -30~130℃ | 材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材) |
| 質量 | 10g | | |
| 貫通穴タイプ | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.