



品番：EA948AC-14

品名：M10 雌ねじノブ(貫通タイプ)



販売価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/10 17:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LK10TA
ねじサイズ	M10X20	ハンドル全高(H)	23mm
使用温度	-30~130℃	材質	ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量	18g		
貫通穴タイプ			
RoHS対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.