

品番 : EA948AD-133

品名 : M12x25mm 雄ねじノブ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 870円(税抜) / 957円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 870円(税抜) / 957円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/10 20:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1208ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                   |                               |          |           |
|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| メーカー              | イマオコーポレーション                   | 型番       | BTK60X25B |
| ねじサイズ             | M12X25                        | グリップ幅(D) | 60mm      |
| ハンドル全高(H)         | 37mm                          | 使用温度     | -20~110℃  |
| 材質                | ノブ:フェノール樹脂、<br>ねじ:S10C(亜鉛メッキ) | 質量       | 105g      |
| 汚れのつきにくいフラットトップ仕様 |                               |          |           |
| RoHS対応品           |                               |          |           |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.